

**Vorteilspack VHM-Entgrater 90°, 5 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8107 16
GTIN	4062406199654
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**Toleranz: **Maß S** = $\pm 0,1$ mm.**Wie Nr. 208107.****Verwendung:**

Zum **Anfasen** und **Entgraten** von Werkstückkanten sowie für **Konturarbeiten** hervorragend geeignet.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	80 mm
Schneiden-Ø D _c	16 mm
Vorschub f _z in Stahl < 900 N/mm ²	0,08 mm
Maß S	11,2 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schaft-Ø D _s	16 mm
Zähnezahl Z	4
Inhalt	5

Datenblatt

Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	h6
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Produktart	Entgrater

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	105 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG8107-16>
