



Voordeelsverpakking GARANT GreenPlus Flex Cleaner



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG8001 500
GTIN	4067263137801
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

De **flexibele ontvetter** voor de snelle verwijdering van oliën, emulsies en vetten. Mengbaar met water tot 1:10. 500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.

De is bovendien geschikt voor gebruik met weinig schuim in hogedrukreinigers en vloerreinigingsinstallaties. Daardoor is deze flexibel toepasbaar, als schuim storend is. Tijdens de reiniging worden in het bijzonder aluminium en messingoppervlakken tot 75 °C beschermd tegen aanslag. Door de reiniger wordt een tijdelijk corrosiebescherming verkregen. Bij handmatige toepassing reinigingsmiddel opspuiten en na korte inwerktijd met een doek afvegen. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie het oppervlak na de reiniging met voldoende water afspoelen.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig en machinaal toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Technische beschrijving

Gegevensblad

Inhoud	0,5 l
Vorm	vloeibaar
Kleur	transparant
Uitvoering	Sproeifles
Serie	GreenPlus
Dichtheid	1,01 g/cm ³
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Kookpunt	100 °C
pH-waarde	9
Producttype	Universele reiniger

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG8001-500>