

Garant**CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7020-2, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2808 09T304
GTIN	4067263095194
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	260150 HB7020-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 350 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Adatlap

Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Fő felhasználás	P
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2808 09T304