



Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati, Campo di misura: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4103 150
GTIN	4069515051347
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene® per una comoda impugnatura.** Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:

- **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene® per una comoda impugnatura.**
- **Lunga durata della batteria.**
- **Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.**
- **Design nuovo e moderno.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1x batteria n. art. 081560 dim. CR2032. 5x calibro a corsoio digitale n. art. 412680 150.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963

Ricambi:

Scheda tecnica

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Grado di protezione IP	IP 54
Scostamento di misura E MPE	± 0,02 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lettura	5 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Lunghezza dei becchi	40 mm
Norma	ISO 13385
Numero di batterie contenute	1
Lettura	1 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali
USP1	5 calibri a corsoio digitali, IP54 con uscita dati, asta di profondità angolare

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4103 150