

**Tubo flessibile strutturato PU, blu, Lunghezza 25 m, Ø Interno (nominale)  
tubo flessibile: 13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080221 13
GTIN	7391390300461
Classe articolo	08A

**Descrizione****Esecuzione:**

Tubo flessibile in poliuretano (PU) molto leggero, flessibile e resistente alle abrasioni. Straordinaria resistenza agli oli, ai solventi e alle soluzioni non acquose. Pressione di esercizio 16 bar.  
Tubo flessibile rinforzato con fibre di poliestere. Campo di temperatura da -15 °C a 60 °C.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno tubo flessibile	18 mm
Materiale	Tubo flessibile strutturato in poliuretano
Lunghezza tubo	25 m
Ø Interno (nominale) tubo flessibile	13 mm
Colore	blu
Pressione massima di esercizio	16 bar
Attributo del nome del prodotto	Lunghezza 25 m

Tipo di prodotto

Tubo flessibile