

Garant**Vyměnitelná břitová destička WNMG na hrubování 50 ks, HB7140-2, Velikost: 080408**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2997 080408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Obsah	252208 HB7140-2
Povlak	AlTiSiN
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování

Technický list

Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 170 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2997 080408