

Garant**CCMT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7035-2, Størrelse: 060204****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2809 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 290 mm/min
Indhold	260142 HB7035-2
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Antal skift/skær	2

Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Antal stk.	30
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2809 060204