

Garant**Vorteilspack Rollbandmaß 10 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG4603 5
GTIN	4069515042673
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.

Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit **2K-Haptoprene** überzogen.

Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.

Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk.

Eingesetztes Aluminiumprofil an der Unterseite für präzisen Stand.

Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

mm-Teilung

Lieferumfang:

10× Rollbandmaß Nr. 461900 Gr. 5.

Technische Beschreibung

Bandlänge	5 m
Kalibrierung	G1
Gehäuse Höhe	69 mm
Norm	EG II

Gehäuse Länge	70 mm
Bandbreite	16 mm
Gehäuse Breite	30 mm
Produktart	Bandmaß
USP1	Rollbandmaß 10 Stück

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG4603 5