

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG3902 120412 |
| GTIN           | 4067263092537 |
| Třída artiklu  | GGN           |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Řezný materiál                       | TK                |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,8 - 5 mm        |
| Obsah                                | 250198 HBT020     |
| Počet výměn/řezání                   | 4                 |
| Hloubka řezu $a_{p\ max}$            | 4,25 mm           |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412       |
| Posuv $f$                            | 0,1 - 0,45 mm/ot, |
| Povlak                               | TiCN              |
| Hloubka řezu $a_{p\ min}$            | 0,8 mm            |
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| Rohový radius                        | 1,2 mm            |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 100 - 280 mm/min  |
| Počet kusů                           | 30                |

## Technický list

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Řezný materiál | HBT020                                          |
| Podmínky řezu  | lehce přerušovaný                               |
| Lamač třísek   | PM                                              |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3902 120412