

Garant**Plăcuță amovibilă VCMT finisare 30 bucăți, HB7130-2, Dimensiuni: 110302****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3565 110302
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,15 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cuprins	261364 HB7130-2
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110302
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	1,75 mm

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3565 110302