



### Pack promotionnel Brosse circulaire sur tige, fil inox 0,20 mm



#### Données de commande

N° commande	GG5742 50X10
GTIN	4067263136293
Classe d'article	GGN

#### Description

##### Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574253.

##### Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

#### Description technique

Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	10 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	12 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	50 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm

## Fiche technique

Sommaire	10
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG5742-50X10>