

**Komplet hitrih spojk z notranjim navojem****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG0171 1/4
GTIN	4067263138082
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Tehnični opis

Pretok	1000 l/min
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Priključni notranji navoj	1/4 col
Vrsta izdelka	Spojka

Pribor

Hitra spojkaZ notranjim navojem Priključni notranji navoj
1/4 col

080171 1/4