



TNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HBT130, Velkosť: 160404



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3976 160404
GTIN	4067263094777
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Povrchová úprava	TiCN
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4 mm
Obsah	251564 HBT130
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet kusov	30
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 200 mm/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3976 160404