

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50 kosov, HB7020-2, Velikost: 150604**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2423 150604
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	160 - 400 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	250658 HB7020-2
Globina reza $a_{p\max}$	3,75 mm

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2423 150604