



Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3361 UNI
GTIN	4067263137764
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:
Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit. Universell einsetzbar, geeignet für die meisten **Kunststoffe, Metall und Holz.**

Merkmal:
Inhalt 5 Stück

Hinweis:
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Technische Beschreibung

Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Holz
Lagertemperatur	20 °C
Füllmenge	20 ml

Datenblatt

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	9 Monat
Dichte	1,06 g/cm ³
Funktionsfestigkeit nach	10 - 30 min
Handfestigkeit nach	5 - 40 s
Zugfestigkeit	10 - 20 N/mm ²
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 95 °C
Farbe	transparent
Form	flüssig
Dynamische Viskosität	95 - 200 mPas
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Zugscherfestigkeit	10 - 20 N/mm ²
Produktnamensattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG3361-UNI>