



Pack promotionnel Lampe-stylo à LED avec batterie



Données de commande

N° commande	GG1359 120
GTIN	4067263137344
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. **La commutation sur 2 niveaux** avec **fonction Boost** supplémentaire offre une **puissance lumineuse exceptionnelle** pour toutes les applications. La mise au point d'une seule main permet un réglage rapide et aisé du faisceau lumineux.

- **Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l'interrupteur.**
- **Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.**
- **Prise de charge USB-C.**
- **Dispositif de stabilisation.**
- **Avec tête de lampe focalisable.**

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie. Avec dragonne.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

Description technique

Capacité de la batterie	0,32 Ah
Durée d'éclairage en mode Boost	30 s
Durée d'éclairage	1 h
Type de batterie	Lithium-ion
Ø tête	18 mm
Valeur CRI	>80
Fonction lampe de poche	Focalisation
Flux lumineux niveau 2	30 lm
Longueur totale	112 - 120 mm
Flux lumineux	80 lm
Nombre de batteries incluses	5
Poids	29,5 g
Tension de la batterie	3,7 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Lampes à LED
Indice de protection IP	IP 54
Flux lumineux Boost	130 lm
Batterie interchangeable	oui
Durée d'éclairage niveau 2	3 h
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Lampe-stylo à LED avec batterie Type 120	081360 120
Batteries de rechange 10440	081365 10440