



Formato convenienza: colla istantanea, 5 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3361 FAST
GTIN	4067263137788
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento per umidificazione. A indurimento rapido, bassa viscosità, adatto per **elastomeri EPDM, gomma piena, gomma spugnosa e plastica**. Ideale per la realizzazione di o-ring

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Descrizione tecnica

Durata dalla data di produzione	12 mese
Resistenza manuale secondo	10 - 30 s
Resistenza alla rottura per trazione	10 - 20 N/mm ²
Forma	liquido
Resistenza alla trazione	10 - 20 N/mm ²

Scheda tecnica

Colore	trasparente
Viscosità dinamica	10 - 20 mPas
adatto per materiale	Gomma
adatto per materiale	Elastomero
adatto per materiale	plastica
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Spessore	1,06 g/cm ³
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Campo di impiego temperatura	-55 - 95 °C
Capacità	20 ml
Base chimica	Etilcianoacrilato
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG3361-FAST>