


Plăcuță amovibilă VBMT finisare 30 bucăți, HBT020, Referință: 160404

Date comandă

Numărul de comandă	GG3948 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	TiCN
Aplicația principală	P
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Cuprins	261188 HBT020
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Fișă de date

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	PF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3948 160404