

Garant**Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 10X11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG6033 10X11
GTIN	4069515050548
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Leveringsomfang:

5 stk. dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 11X11.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbebredde b2	27 mm
Nøglestørrelse ₁	10 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
maks. kæbebredde b1	24 mm

Datablad

Nøglelængde L	155 mm
maks. kæbehøjde h	5 mm
Nøglestørrelse ₂	11 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	matforkromet
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgler
USP1	5 stk. dobbelt gaffelnøgle

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG6033 10X11