

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HB7310,
Velikost: 120404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3807 120404
GTIN	4067263097822
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 120404
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Obsah	260158 HB7310
Hlavní způsob použití	N
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Počet kusů	50
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,

Technický list

Tolerance	G
Řezný materiál	HB7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3807 120404