

Garant

**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7020-2,
Velikost: 120412**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2411 120412
GTIN	4067263092346
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 mm/min
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fini obdelava
Glavna uporaba	P

Podatkovni list

Vsebina	250160 HB7020-2
Globina reza $a_{p\min}$	0,8 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2411 120412