

**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT130, Maat: 060404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3984 060404
GTIN	4067263094999
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Coating	TiCN
Aantal	30
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhoud	252092 HBT130
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HBT130
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3984 060404