Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, lato sinistro aperto, lato destro con 3 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	920814 1500
GTIN	4062406262136
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:
Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.
Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **esecuzione termoverniciata.** Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm.
Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.
Corpo aperto arretrato per una postura ergonomica.
Collocamento:
altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 125, 200, 300
Accessori speciali:
Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.
Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	129 kg
Superficie del piano di lavoro	oliato
Larghezza utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza struttura portante	1300 mm
Altezza	950 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	Inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/920814-1500