


## Fiche technique



### Douille 6 pans, 3/4 pouce, Ouverture: 46mm



### Données de commande

N° commande	644500 46
GTIN	4018754008858
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 20 avec alésage et bouton de déverrouillage.

#### Norme:

DIN 3124-S

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

### Description technique

Ouverture	46 mm
Ø côté réception	61 mm
Longueur	73 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

## Fiche technique