


Plăcuță amovibilă WNMG finisare 50 buc., HBT130, Dimensiuni: 080404

Date comandă

Numărul de comandă	GG3983 080404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Adâncime de aşchiere $a_{p\ max}$	2.75 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Cuprins	251939 HBT130
Număr de bucăți	50

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Strat de acoperire	TiCN
Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3983 080404