



Statiefvoet met fijninstelling, Type: S



Bestelgegevens

Bestelnummer	442125 S
GTIN	7290005399848
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Hechtkracht	320 N
Breedte	30 mm
Lengte	40 mm
Draadaansluiting	M5
Uitvoering	Schakelbare magneet
Hoogte	35 mm

Positionering draadaansluiting

centrisch

Producttype

Magneetvoet

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/442125-S>