



Voordeelsverpakking led-lichtpen accu



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1359 120
GTIN	4067263137344
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **De 2-traps schakelaar** met extra **boost-functie** biedt een **uitstekende lichtopbrengst** voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.

- **Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.**
- **Lange looptijd met constante lichtopbrengst.**
- **USB-C-laadbus.**
- **Wegrolbescherming.**
- **Met scherp te stellen lichtkop.**

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu. Met draaglus.

Opmerking:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

Technische beschrijving

Accucapaciteit	0,32 Ah
Brandduur boost	30 s
Brandduur	1 h
Accutype	Lithium-ion
Kop-Ø	18 mm
CRI-waarde	>80
Zaklampfunctie	Focus
Lichtstroom stand 2	30 lm
Totale lengte	112 - 120 mm
Lichtstroom	80 lm
Aantal inbegrepen accu's	5
Gewicht	29,5 g
Accuspanning	3,7 V
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	LED-lamp
IP-klasse	IP 54
Lichtbundel boost	130 lm
Accu verwisselbaar	ja
Brandduur stand 2	3 h
Producttype	Zaklamp

Accessoires

Led-lichtpen met accu Type 120	081360 120
Reserve-accu 10440	081365 10440