



Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada largo, Ancho de llave: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	631439 10
GTIN	4062406264383
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.º 631442; HOLEX: n.º 631452).

Descripción técnica

Ancho de llave	10 mm
Longitud	50 mm

Hoja de datos

Ø lado de salida	14,5 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso