



## Visualizzatore TWIN-T20 nano, Modello: T20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405570 T20
GTIN	2050002081154
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Visualizzatore per valori di misura con display touchscreen a colori da 7 pollici di facile lettura. Possibilità di visualizzare 1 o 2 misurazioni in contemporanea mediante i 2 collegamenti per tastatori induttivi o i due ingressi USB. 4 modalità di visualizzazione disponibili per una lettura ottimale dei risultati. Il tastatore TESA viene rilevato automaticamente. Misurazione dinamica garantita grazie al rilevamento di 4300 dati grezzi al secondo.

#### Funzione:

- Formule base (+A, -A, +B, -B e combinazioni di A e B).
- Misurazioni dinamiche (min., max., max. – min., valori medi, ecc.).
- Tolleranze regolabili con visualizzazione OK/NOK.
- Funzione integrata per la classificazione (8 max.).
- Uscita dati mediante RS232, USB o Bluetooth®.

### Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Altezza	119 mm
Larghezza	190 mm
Display	155 x 87
Lunghezza	112 mm

Alimentazione	Alimentazione di rete
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB