

Garant**WNMG wisselplaat ruwe afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 080408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2997 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Inhoud	252208 HB7140-2
Coating	AlTiSiN
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Hoekradius	0,8 mm

Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 170 mm/min
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2997 080408