

Datenblatt



Nylon-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 7,5m



Bestelldaten

Bestellnummer	080057 7,5
GTIN	4062406734855
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel.

Technische Beschreibung

nutzbare Schlauchlänge	7,5 m
maximaler Betriebsdruck	10 bar
Schlauch Innen-Ø	6 mm
Temperaturbereich	-60 - 60 °C
Anschluss Schnellkupplung	1/4 Zoll
Schlauch Außen-Ø	8 mm
Produktart	Schlauch

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/080057-7,5>

Datenblatt