



## Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 3,2mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 631000 3,2    |
| GTIN             | 4018754000111 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

#### Norme:

**DIN 3124-S**

#### Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

### Description technique

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Ouverture             | 3,2 mm                         |
| Ø côté réception      | 5,6 mm                         |
| Longueur              | 23 mm                          |
| Carré d'entraînement  | 1/4 pouce                      |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans          |
| Matériau              | Acier hautes performances HPQ® |
| Type de produit       | Douille                        |

