

**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3903 09T304
GTIN	4067263092483
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Tartalom	250188 HBT020
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm

Adatlap

Darabszám	50
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3903 09T304