

**Douille 12 pans 3/8 pouce, Ouverture: 11/32pouce****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 637100 11/32  |
| GTIN             | 4018754004218 |
| Classe d'article | 63A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

**Norme:**

DIN 3124

**Matière(s):**

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

**Description technique**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Ø côté réception      | 12,5 mm                |
| Ouverture             | 11/32 pouce            |
| Longueur              | 25 mm                  |
| Carré d'entraînement  | 3/8 pouce              |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans |

Type de produit

Douille