

Garant GRIDLINE

### Postazione di lavoro per computer mobile, Modello: IT



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 948141 IT     |
| GTIN            | 4062406073985 |
| Classe articolo | 9GS           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Il **cassetto porta-tastiera** si blocca in posizione, richiudibile, con poggia-polsi in bambù e fermi. Sopralzo con cassetto porta-tastiera, con lamiera forata laterale □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix. **Custodia per computer con ventola**, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in bambù. Con carrello composto da maniglie, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, Ø 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.

##### Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con Ø > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

##### Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

#### Descrizione tecnica

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Profondità in G | 20    |
| Peso            | 69 kg |
| Larghezza in G  | 30    |

## Scheda tecnica

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Altezza                            | 1170 mm                           |
| Larghezza                          | 750 mm                            |
| Profondità                         | 500 mm                            |
| Altezza utile struttura portante   | 645 mm                            |
| Larghezza utile struttura portante | 700 mm                            |
| Grado di protezione IP             | IP 41                             |
| Tensione nominale                  | 250 V                             |
| Ingresso per tipo di connettore    | L                                 |
| Interruttore On/Off                | sì                                |
| Ø Ruota                            | 125 mm                            |
| Spessore del materiale             | 0,9 mm                            |
| Angolo di apertura sportello       | 250 grado                         |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm                            |
| Serratura a cilindro               | inserto modulare a bussola        |
| Gamma colori                       | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005  |
| Tipo di prodotto                   | Postazione di lavoro per computer |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/948141-IT>