

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637200 9
GTIN	4018754002900
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Norma:

DIN 3124.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

Opis techniczny

długość	25 mm
rozwartość klucza	9 mm
Ø po stronie napędu	13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
Norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Karta danych

materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy