

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 50 ks, HB7035-2,
Velikost: 09T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2412 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
Obsah	250152 HB7035-2
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2412 09T308