



**Vyměnitelná břitová destička WNMG na střední obrábění 30 kusů, HBT130,
Velikost: 080404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3984 080404
GTIN	4067263095033
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	30
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Obsah	252094 HBT130
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

Technický list

Hlavní způsob použití	M
Povlak	TiCN
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	6
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3984 080404