Garant

Eco-Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 16/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273835 16/3
GTIN	4045197517302
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm^2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. 8×w
Hinweis:
Maximaler ∅ = begrenzter Werkstück-∅ aufgrund der Ausführung.
Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.
Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Technische Beschreibung

Schraube	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbreite L_4	16 mm

Einstechtiefe t_{max}	25 mm
Stechbreite w	3 mm
Kopflänge L_1	43 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Serie	Eco
maximaler ∅	50 mm
Schaftbreite b	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/273835-16/3