

Garant

**DNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 150612**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2931 150612
GTIN	4067263094418
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Vsebina	250864 HB7130-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
število kosov	30
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm

Podatkovni list

Radij rezila	1,2 mm
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	3,75 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2931 150612