

Garant**Vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění 50 ks, HB7120-1,
Velikost: 110408****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2927 110408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	250754 HB7120-1
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Počet kusů	50
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Tolerance	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 mm/min
Řezný materiál	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2927 110408