

**Gyorscsatlakozó belső menettel kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0171 1/2
GTIN	4067263138105
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Műszaki leírás

Belső menetes csatlakozó	1/2 coll
Átfolyási érték	1000 l/min
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Termék fajtája	Csatlakozó

Tartozék

Gyorscsatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó
1/2 coll

080171 1/2