

REGO-FIX▲

ER-hylsmutter för tätningsbrickor, För HONOM: 40**Beställningsdata**

Ordernummer	309616 40
GTIN	2050002087583
Artikelklass	39Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med spår.**

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-skruvnyckel nr 309680–309740.

Fasta u-nycklar (för gr. 16), nr 613300 gr. 25.

Tätningsbrickor nr 309622; 309624; 309628; 309632.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	63 mm
totallängd L	30,5 mm
Gänga	M50x1,5

Datablad

max. åtdragningsmoment	240 Nm
Norm	DIN 6499 D
Produktslag	Spännmutter