

Garant**Eco-Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN.., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	251403 20/16
GTIN	4045197657077
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Technische Beschreibung

Spannpratze	259038 1
passende Wendeschneidplatte	TN.. 1604..
Kopflänge L ₁	32 mm
Schaftgröße	20 mm
Schrauben-Set	259023 1
Unterlegplatte	259031 31
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Stift	259049 1

ISO-Code Halter	MTJNR/L 2020X16
Gesamtlänge L	91 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schrauben-Set10-teilig Typ 1	259023 1
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3