



Momentni ključ z dvosmerno ragljo z ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 200Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	657272 200
GTIN	4045197804129
Razred artikla	62E

Opis

Izvedba:

Robustni enoročni momentni ključ, nastavljen preko mikrometerske skale, z varovalom pred neželenim spreminjanjem nastavitev.

Fiksno nameščena raglja za vpenjanje nasadnih ključev.

Merske enote: Nm, lbfft. Raglja z **pretičnim 4-kotnikom** in držalnim zatičem, za **zatezanje v desno in levo**.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za manjše in srednje serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

$\pm 3 \%$ od prikazane vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

Podatkovni list

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Prikazovalnik	analogni
Masa	1000 g
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Delitev skale, 1 črtica =	1 Nm
Maksimalni vrtilni moment	200 Nm
Območje vrtilnega momenta	40 - 200 Nm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l_3]	335 mm
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Nastavitev sprožilne vrednosti	s skalo za nastavljanje
Princip proženja	kratka mehanska sprožitev
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Standard	DIN EN ISO 6789
Celotna dolžina L	459 mm
Povratne informacije	izklopilno
Merilni postopek	Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Kalibriranje	O1
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podatkovni list

Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	Haptično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/657272-200>