



Pack promotionnel Meuleuse d'angle



Données de commande

N° commande	GG7132 W850-125
GTIN	
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Vous définissez la limite - pas votre machine.

Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d'angle adaptée à chaque exigence et chaque application. **Meuleuse d'angle compacte et maniable** pour travaux légers.

- **Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge.**
- **Protection anti-redémarrage après une coupure de courant.**
- **Robuste, universelle et économique: meuleuse d'angle puissante pour toutes les applications.**
- **Capot de protection résistant à la torsion.**

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots. 2x meuleuses d'angle 077132 réf. W850-125.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Poids	18 kg
Puissance absorbée	850 W
Ø disque max.	125 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Longueur câble	25 m

Fiche technique

Référence fabricant	W 850-125
Particularité	Protection anti-redémarrage
Raccord fileté	M14
Vitesse de rotation à vide	11500 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuse d'angle

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG7132-W850-125>