

Garant**DNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7120-1, Méret: 150612**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2924 150612
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Tűrés	M
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Tartalom	250764 HB7120-1
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,75 mm

Darabszám	30
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2924 150612