

**Pack promotionnel 3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 21 pièces****Données de commande**

N° commande	GG6056 6
GTIN	4069515051699
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123; douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8
et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

3 coffrets de douilles 630268 6.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631020 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631720 réf. 3; 4; 5; 6

Poignées transversales: 1 pièce similaire 633029 réf. 116

Poignées emmanchées: 1 pièce 632840 réf. 150

Holex rallonge micrometre: 1 pièce 632420 réf. 150

Cardans: 1 pièce 633520 réf. 1/4

Cliquets: 1 pièce 632090 réf. 1/4

Présentation dans: coffret en plastique ABS

Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Emballage	coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	149 mm
Hauteur	47 mm
Type de produit	Clé à douilles
USP1	3 coffrets de douilles, carré 1/4 pouce, 21 pièces

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6056 6