

Garant

Vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění 50 kusů, HB7020-2, Velikost: 120404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2450 120404
GTIN	4067263093084
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Obsah	251222 HB7020-2
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2450 120404