

Garant**CNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7010-2, Méret: 09T308****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2403 09T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 500 mm/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Tartalom	250052 HB7010-2
Darabszám	50
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2403 09T308